


**Garant****VHM kairinė deimantinė freza smulkiadantė, Deimantinė, Ø h10 DC: 16mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 209512 16     |
| GTIN             | 4045197509864 |
| Produktų klasė   | 11Y           |

**Aprašymas****Modelis:**

**Efektīvus kryžminis dantytumas** ekonomiškai apdirbti pluoštu sustiprintus plastikus rupiojo apdirbimo fazėje.

**Techninis aprašymas**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Dantų skaičius Z  | 2                      |
| Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>                       | 16 mm                  |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                                   | 16 mm                  |
| Bendras ilgis L   | 92 mm                  |
| Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>                   | 36 mm                  |
| Balansavimo tikslumas su kotu                           | G 2,5 su HA            |
| Pastūma f apdirbant GFK CFK ruošinių šoninius paviršius | 0,49 mm/aps,           |
| Kampų nuožulos kampas                                   | 90 laipsniai           |
| Danga   | Deimantinė             |
| Dantų smulkumas   | smulkus                |
| Ašmenys   | VHM                    |
| Norma   | Gamykliniai standartai |
| Frezos profilis   | kryžminiai dantys      |
| Tolerancija Nominalusis Ø                               | h10                    |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Skersinės pastūmos kryptis       | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai              |
| Darbinis plotis $a_e$ frezuojant | $0,5 \times D$ , kai apdirbami šoniniai paviršiai |
| Kotas                            | DIN 6535 HA su h6                                 |
| Vidinis aušinimas                | ne  |
| Spalvinis žymėjimas              | juoda   |
| Koto tolerancija                 | h6  |
| Produkto rūšis                   | Frezos  |

## Vartotojo duomenys

|                        | Paskirtis | $V_c$     | ISO kodas |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| PVDF GF20              | tinka     | 200 m/min | N         |
| POM GF25               | tinka     | 190 m/min | N         |
| PA 66 GF30             | tinka     | 170 m/min | N         |
| PEEK GF30              | tinka     | 150 m/min | N         |
| PTFE CF25              | tinka     | 180 m/min | N         |
| PEEK CF30              | tinka     | 160 m/min | N         |
| Kompozicinės medžiagos | tinka     |           |           |
| GFK                    | tinka     | 190 m/min | N         |
| CFK                    | tinka     | 190 m/min | N         |
| drėgnas, maks.         | tinka     |           |           |
| sausasis               | tinka     |           |           |
| Oras                   | tinka     |           |           |

## Paslaugos

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Koto šlifavimas Tipas HB | 129100 HB |
|--------------------------|-----------|