

**Magnetinis kampainis 90° (fiksotas), Feritas, Tipas: 973****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085954 973
GTIN	2050000965517
Produktų klasė	08Q

Aprašymas**Modelis:**

Kampo tolerancija $\pm 0,05 / 100$ mm. Su dvejomis papildomomis atspaudų svirtimis.

Paskirtis:

Dalių prispaudimui fiksuotu 90° kampu ir paruošiamiesiems montavimo bei suvirinimo darbams.

Techninis aprašymas

Nominalioji sukibimo jėga	2000 N
Aukštis	300 mm
Ilgis	300 mm
Tipas	973
Kampo nuokrypis	90 laipsniai
Plotis	35 mm
Svoris	4,7 kg
Magnetinės šerdies medžiaga	Feritas

Produkto rūšis

Daugiakampis magnetas