

Cilindriniai magnetai su pritaikomais matmenimis, AlNiCo, Ø: 16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085925 16
GTIN	2050000965128
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

- Ekranuotas cilindrinis magnetas su magneto šerdis iš AlNiCo.
- Pritaikymo tolerancija pagal išorės Ø h6.
- Atsparus temperatūrai iki maks. 220 °C.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Techninis aprašymas

maksimalus trumpinimo matmuo kitoje pusėje	5 mm
Ø	16 mm
Aukštis	20 mm
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
maksimalus atsparumas temperatūrai	220 °C
Nominalioji sukibimo jėga	15 N
Magnetinės šerdies medžiaga	AlNiCo
Produkto rūšis	Cilindrinis magnetas

