

HOLEX**Cilindriniai magnetai 2 vnt. rinkinys, AlNiCo, Ø × ilgis: 8X25mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 085936 8X25 |
| GTIN | 4045197372673 |
| Produktų klasė | 02A |

Aprašymas**Modelis:**

- Cilindrinės formos, vienodi poliai pažymėti įpjovomis.
- Magneto medžiaga atspari temperatūrai iki 550 °C (dažyta iki 100 °C).
- Strypinis magnetus galima prailginti, sudėjus kelis vieną šalia kito.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Ilgis | 25 mm |
| maksimalus atsparumas temperatūrai | 550 °C |
| Ø | 8 mm |
| Magnetinės šerdies medžiaga | AlNiCo |
| Produkto rūšis | Strypinis magnetas |