

**Garant****VHM freza tiesus pjūvis, Deimantinė, Ø h10 DC: 8mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 209525 8      |
| GTIN             | 4045197468352 |
| Produktų klasė   | 11Y           |

**Aprašymas****Modelis:**

Efektyvi pjovimo briaunos geometrija su drožlialaužiais grioveliais vienu darbo ciklu leidžia pasiekti puikių apdirbimo rezultatų.

**Tiesūs dantys** universaliam naudojimui.

**Techninis aprašymas**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Dantų skaičius Z                                    | 8                                     |
| Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>                   | 8 mm                                  |
| Pastūma f <sub>z</sub> grioveliams frezuoti grafite | 0,05 mm                               |
| Kampų nuožulos plotis prie 45°                      | 0,16 mm                               |
| Pastūma f <sub>z</sub> grioveliams frezuoti GFK CFK | 0,05 mm                               |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                               | 8 mm                                  |
| Bendras ilgis L                                     | 75 mm                                 |
| Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>               | 32 mm                                 |
| Skersinės pastūmos kryptis                          | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Kotas   | DIN 6535 HA su h6                     |
| Tolerancija Nominalusis Ø                           | h10                                   |
| Kampų nuožulos kampas                               | 45 laipsniai                          |
| Danga   | Deimantinė                            |
| Ašmenys   | VHM                                   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Norma                            | Gamykliniai standartai                          |
| Darbinis plotis $a_e$ frezuojant | Griovelio pjovimo gylis $1 \times D$            |
| Vidinis aušinimas                | ne  |
| Spalvinis žymėjimas              | juoda   |
| Produkto rūšis                   | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

## Vartotojo duomenys

|  | Paskirtis | $V_c$     | ISO kodas |
|--|-----------|-----------|-----------|
| PVDF GF20  | tinka     | 200 m/min | N         |
| POM GF25   | tinka     | 190 m/min | N         |
| PA 66 GF30   | tinka     | 170 m/min | N         |
| PEEK GF30  | tinka     | 150 m/min | N         |
| PTFE CF25  | tinka     | 180 m/min | N         |
| PEEK CF30  | tinka     | 160 m/min | N         |
| Kompozicinės medžiagos                             | tinka     |           |           |
| Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich) | tinka     | 350 m/min | N         |
| GFK  | tinka     | 190 m/min | N         |
| GFK, CFK   | tinka     | 190 m/min | N         |
| Grafitas   | tinka     | 340 m/min | N         |
| drėgnas, maks.                                     | tinka     |           |           |
| sausasis   | tinka     |           |           |
| Oras   | tinka     |           |           |

## Paslaugos

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Koto šlifavimas Tipas HB | 129100 HB |
|--------------------------|-----------|