

**Garant****VHM freza su dešinine spirale, Deimantinė, Ø h10 DC: 10mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 209527 10     |
| GTIN             | 4045197468406 |
| Produktų klasė   | 11Y           |

**Aprašymas****Modelis:**

Efektyvi pjovimo briaunos geometrija su drožlialaužiais grioveliais vienu darbo ciklu leidžia pasiekti puikių apdirbimo rezultatų.

Dešininė spiralė, **drožlės nukreipiamos į viršų**.

**Techninis aprašymas**

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Dantų skaičius Z                           | 8                                     |
| Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti grafite | 0,06 mm                               |
| Pjovimo briaunos Ø $D_c$                   | 10 mm                                 |
| Kampų nuožulos plotis prie 45°             | 0,2 mm                                |
| Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti GFK CFK | 0,06 mm                               |
| Koto Ø $D_s$                               | 10 mm                                 |
| Bendras ilgis L                            | 72 mm                                 |
| Pjovimo briaunos ilgis $L_c$               | 32 mm                                 |
| Skersinės pastūmos kryptis                 | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Kotas                                      | DIN 6535 HA su h6                     |
| Tolerancija Nominalusis Ø                  | h10                                   |
| Kampų nuožulos kampas                      | 45 laipsniai                          |
| Danga                                      | Deimantinė                            |
| Ašmenys                                    | VHM                                   |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Norma                            | Gamykliniai standartai                          |
| Darbinis plotis $a_e$ frezuojant | Griovelio pjovimo gylis $1 \times D$            |
| Vidinis aušinimas                | ne  |
| Spalvinis žymėjimas              | juoda   |
| Produkto rūšis                   | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

## Vartotojo duomenys

|  | Paskirtis | $V_c$     | ISO kodas |
|--|-----------|-----------|-----------|
| PVDF GF20  | tinka     | 200 m/min | N         |
| POM GF25   | tinka     | 190 m/min | N         |
| PA 66 GF30   | tinka     | 170 m/min | N         |
| PEEK GF30  | tinka     | 150 m/min | N         |
| PTFE CF25  | tinka     | 180 m/min | N         |
| PEEK CF30  | tinka     | 160 m/min | N         |
| Kompozicinės medžiagos                             | tinka     |           |           |
| Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich) | tinka     | 350 m/min | N         |
| GFK  | tinka     | 190 m/min | N         |
| GFK, CFK   | tinka     | 190 m/min | N         |
| Grafitas   | tinka     | 340 m/min | N         |
| drėgnas, maks.                                     | tinka     |           |           |
| sausasis   | tinka     |           |           |
| Oras   | tinka     |           |           |

## Paslaugos

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Koto šlifavimas Tipas HB | 129100 HB |
|--------------------------|-----------|