

HOLEX**Apvalus magnetas su apsaugine plokšte, AlNiCo, Ø: 19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085946 19
GTIN	4045197372895
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

- Apvalus magnetas su padalintu sukibimo paviršiumi ir kiauryme.
- Magneto medžiaga atspari temperatūrai iki 550 °C.

Paskirtis:

- Montuojamas į rodyklinius indikatorius.
- Fiksuoja mažus metalinius daiktus.

Techninis aprašymas

Nominalioji sukibimo jėga	19 N
Ø	19 mm
Aukštis	12,7 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	4,8 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	550 °C
Magnetinės šerdies medžiaga	AlNiCo
Produkto rūšis	Mygtukinis magnetas

