

Garant**VHM freza su dešinine spirale, Deimantinė, Ø h10 DC: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209527 12
GTIN	4045197468413
Produktų klasė	10Y

Aprašymas**Modelis:**

Efektyvi pjovimo briaunos geometrija su drožlialaužiais grioveliais vienu darbo ciklu leidžia pasiekti puikių apdirbimo rezultatų.

Dešininė spiralė, **drožlės nukreipiamos į viršų**.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z grioveliams frezuoti grafite	0,06 mm
Pjovimo briaunos Ø D_c	12 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,2 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti GFK CFK	0,06 mm
Dantų skaičius Z	8
Koto Ø D_s	12 mm
Bendras ilgis L	83 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	32 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	Deimantinė
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjovimo gylis $1 \times D$
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	juoda
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
PVDF GF20	tinka	200 m/min	N
POM GF25	tinka	190 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	170 m/min	N
PEEK GF30	tinka	150 m/min	N
PTFE CF25	tinka	180 m/min	N
PEEK CF30	tinka	160 m/min	N
Kompozicinės medžiagos	tinka		
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	tinka	350 m/min	N
GFK	tinka	190 m/min	N
GFK, CFK	tinka	190 m/min	N
Grafitas	tinka	340 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------