

Garant**VHM freza, Deimantinė, Ø h10 DC: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209517 6
GTIN	4045197468307
Produktų klasė	10Y

Aprašymas**Modelis:**

Graižtvos formos pjovimo briaunomis galima **be užvartų frezuoti** apatines ir viršutines pluoštu sustiprinto plastiko briaunas. Išvengiama atsilupimo, nes vienu metu veikia traukiančioji ir stumiančioji briauna. Frezos šoninės briaunos centras turi būti viename lygyje su apdirbamos detalės centru.

Techninis aprašymas

Pastūma f_z apdirbant GFK CFK ruošinių šoninius paviršius	0,06 mm
Dantų skaičius Z	4
Pjovimo briaunos Ø D_c	6 mm
Pjovimo gylis su drožlės kreipimu aukšty L_A	10 mm
Koto Ø D_s	6 mm
Bendras ilgis L	65 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	21 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	Deimantinė
Ašmenys	VHM

Norma	Gamykliniai standartai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5xD, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	juoda
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
PVDF GF20	tinka	200 m/min	N
POM GF25	tinka	190 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	170 m/min	N
PEEK GF30	tinka	150 m/min	N
PTFE CF25	tinka	180 m/min	N
PEEK CF30	tinka	160 m/min	N
Kompozicinės medžiagos	tinka		
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	tinka	350 m/min	N
GFK	tinka	190 m/min	N
GFK, CFK	tinka	190 m/min	N
Grafitas	tinka	340 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------