


Garant**VHM kairinė deimantinė freza smulkiadantė, Deimantinė, Ø h10 DC: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209512 8
GTIN	4045197509833
Produktų klasė	11Y

Aprašymas**Modelis:**

Efektyvus kryžminis dantytumas ekonomiškai apdirbti pluoštu sustiprintus plastikus rupiojo apdirbimo fazėje.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	8 mm
Dantų skaičius Z	2
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	25 mm
Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HA
Pastūma f apdirbant GFK CFK ruošinių šoninius paviršius	0,35 mm/aps,
Kampų nuožulos kampas	90 laipsniai
Danga	Deimantinė
Dantų smulkumas	smulkus
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Frezos profilis	kryžminiai dantys
Tolerancija Nominalusis Ø	h10

Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	juoda
Koto tolerancija	h6
Produkto rūšis	Frezos

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
PVDF GF20	tinka	200 m/min	N
POM GF25	tinka	190 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	170 m/min	N
PEEK GF30	tinka	150 m/min	N
PTFE CF25	tinka	180 m/min	N
PEEK CF30	tinka	160 m/min	N
Kompozicinės medžiagos	tinka		
GFK	tinka	190 m/min	N
CFK	tinka	190 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------