

Re-Bo**Pjovimo diskas stambiadantis, Ø × storis: 315X3mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	177400 315X3
GTIN	4045197245236
Produktų klasė	17B

Aprašymas

Modelis:

Aukščiausios kokybės produktas, pagamintas Vokietijoje. Tiksliai išdėstyti dantys ir kruopščiai nušlifuoti šoniniai paviršiai. Žymiai didesnis įrankio patvarumas, mažesnis drožlių prieaugų susidarymas, nes **disko paviršius įzotintas ir padengtas specialia danga.**

Paskirtis:

Lėtaeigėms staklėms (maždaug 50 aps./min). **Dantų žingsnis t:** (dantų forma).

Pastaba:

- **Nerūdijančiajam plienui (pvz., V2A) svarbu tinkamas pjovimo greitis ir tepimas (žr. duomenis žinyne „Metalų apdirbimas pjovimu“, Nr. 110020).**
- **Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50%, nei leistinos pagal DIN 1840.**

Techninis aprašymas

Dantų žingsnis t	10 mm
Ø	315 mm
Storis	3 mm

Kiaurymės Ø	40 mm
Tinka šių gamintojų staklėms	Eisele
Dantų skaičius Z	100
Tvirtinimo kiaurymių skaičius	2; 4
Tvirtinimo kiaurymės Ø	8; 12 mm
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas	55; 64 mm
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	800 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	600 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	37 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	11 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	11 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	15 m/min	S
Ketus (G)	tinka	27 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	400 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

