

## Plokščiasis magnetas be sriegio, Neodimis, Ø: 8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085923 8
GTIN	2050001737557
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

- Atsparus temperatūrai iki maks. 80 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš neodimio.
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3-6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

#### Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

### Techninis aprašymas

maksimalus atsparumas temperatūrai	80 °C
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Nominalioji sukibimo jėga	13 N
Svoris	1,8 g
Aukštis	4,5 mm
Ø	8 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

