

**Garant****VHM freza su kairine spirale, Deimantinė, Ø h10 DC: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	209535 5
GTIN	4045197478351
Produktų klasė	11Y

**Aprašymas****Modelis:**

Efektyvi pjovimo briaunos geometrija su drožliaraužiais grioveliais vienu darbo ciklu leidžia pasiekti puikių apdirbimo rezultatų.

Kairinė spiralė, **drožlės nukreipiamos į apačią**. Medžiaga spaudžiama į pagrindą. Puikiai tinka plonomis medžiagoms.

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti GFK CFK	0,03 mm
Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti grafite	0,03 mm
Dantų skaičius Z	8
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	5 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,1 mm
Koto Ø $D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	60 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	18 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	h10
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	Deimantinė

Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Darbinis plotis $a_e$ frezuojant	Griovelio pjovimo gylis $1 \times D$
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	juoda
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
PVDF GF20	tinka	200 m/min	N
POM GF25	tinka	190 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	170 m/min	N
PEEK GF30	tinka	150 m/min	N
PTFE CF25	tinka	180 m/min	N
PEEK CF30	tinka	160 m/min	N
Kompozicinės medžiagos	tinka		
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	tinka	350 m/min	N
GFK	tinka	190 m/min	N
GFK, CFK	tinka	190 m/min	N
Grafitas	tinka	340 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		

### Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
--------------------------	-----------

