

**Pjovimo diskas smulkiadantis, Ø × storis: 225X2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	177050 225X2
GTIN	4045197700445
Produktų klasė	12T

Aprašymas**Modelis:**

Tikslus ir kokybiškas įrankis už patrauklią kainą. **Prie oksiduoto paviršiaus** drožlės kimba mažiau.

Paskirtis:

Lėtaeigėms staklėms (maždaug 50 aps./min). **Dantų žingsnis t:** (dantų forma).

Pastaba:

- Nerūdijančiajam plienui (pvz., V2A) svarbu tinkamas pjovimo greitis ir tepimas (žr. duomenis žinyne „Metalų apdirbimas pjovimu“, Nr. 110020).
- Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50%, nei leistinos pagal DIN 1840.

Techninis aprašymas

Tinka šių gamintojų staklėms	Eisele
Dantų žingsnis t	4 mm
Ø	225 mm
Kiaurymės Ø	40 mm

Storis	2 mm
Dantų skaičius Z	180
Tvirtinimo kiaurymių skaičius	2
Tvirtinimo kiaurymės Ø	8 mm
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas	55 mm
Ašmenys	HSS
tinka medžiagoms	Metalas
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aluminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	800 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	600 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	37 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	20 m/min	P
Ketus (G)	tinka	27 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	400 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		