

**Pjovimo diskas stambiadantis, Ø × storis: 350X3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	177450 350X3
GTIN	4045197095657
Produktų klasė	12T

Aprašymas**Modelis:**

Tikslus ir kokybiškas įrankis už patrauklią kainą. **Prie oksiduoto paviršiaus** mažiau prilimpa drožlės.

Paskirtis:

Lėtaeigėms staklėms (maždaug 50 aps./min). **Dantų žingsnis t:** (dantų forma)

Pastaba:

- **Nerūdijančiajam plienui (pvz., V2A) svarbu tinkamas pjovimo greitis ir tepimas (žr. duomenis žinyne „Metalų apdirbimas pjovimu“, Nr. 110020).**
- **Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50%, nei leistinos pagal DIN 1840.**

Ašmenys: HSS

Storis: 3 mm

Kiaurymės Ø: 40 mm

Dantų skaičius Z: 110

Dantų žingsnis t: 10 mm

Tvirtinimo kiaurymių skaičius: 2; 4

Tvirtinimo kiaurymės Ø: 8; 12 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	40 mm
Ø	350 mm
Dantų žingsnis t	10 mm
Storis	3 mm
tinka šių gamintojų staklėms	Eisele
Dantų skaičius Z	110
Tvirtinimo kiaurymių skaičius	2; 4
Tvirtinimo kiaurymės Ø	8; 12 mm
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas	55; 64 mm
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	800 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	600 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	37 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	20 m/min	P
Ketus (G)	tinka	27 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	400 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		