

**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614805 6
GTIN	4062406648398
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Kilpos aukštis h_2	6,9 mm
Žiaunų plotis b	15,4 mm
Rakto dydis	6 mm
Žiedo $\varnothing D$	17,4 mm
Rakto ilgis L	125 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiočių aukštis h_1	4,1 mm
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliarakčiai

