

**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614805 7
GTIN	4062406648404
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Žiočių aukštis h_1	4,6 mm
Rakto ilgis L	135 mm
Žiedo $\varnothing D$	17,4 mm
Kilpos aukštis h_2	6,9 mm
Rakto dydis	7 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiaunų plotis b	18,4 mm
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliarakčiai

