

**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 9mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614805 9
GTIN	4062406649524
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiedo Ø D	20,9 mm
Kilpos aukštis h ₂	7,6 mm
Žiočių aukštis h ₁	5 mm
Rakto dydis	9 mm
Žiaunų plotis b	21,9 mm
Rakto ilgis L	153 mm
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliarakčiai

