

**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614805 11
GTIN	4062406649548
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Žiedo Ø D	22,9 mm
Kilpos aukštis h <sub>2</sub>	8,2 mm
Žiaunų plotis b	23,9 mm
Rakto ilgis L	166 mm
Rakto dydis	11 mm
Žiočių aukštis h <sub>1</sub>	5,4 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliarakčiai

