

**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614805 12
GTIN	4062406649555
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis	12 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiaunų plotis b	27,9 mm
Rakto ilgis L	179 mm
Žiedo Ø D	26,4 mm
Kilpos aukštis h <sub>2</sub>	9,2 mm
Žiočių aukštis h <sub>1</sub>	6 mm
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliarakčiai

