



Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 19mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	614805 19
GTIN	4062406649623
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Žiedo Ø D	35,4 mm
Žiočių aukštis h ₁	7,7 mm
Žiaunų plotis b	41,9 mm
Kilpos aukštis h ₂	11,4 mm
Rakto dydis	19 mm
Rakto ilgis L	242 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliarakčiai

