

**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 24mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614805 24
GTIN	4062406649654
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto ilgis L	313 mm
Rakto dydis	24 mm
Kilpos aukštis h_2	14,5 mm
Žiaunų plotis b	51,4 mm
Žiedo \varnothing D	46,9 mm
Žiočių aukštis h_1	10 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliarakčiai

