

**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 21 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614805 21
GTIN	4062406649630
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Rakto ilgis L	273 mm
Žiočių aukštis $h_1$	9,4 mm
Rakto dydis	21 mm
Kilpos aukštis $h_2$	13,7 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiaunų plotis b	46,4 mm
Žiedo $\varnothing D$	41,9 mm
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliarakčiai

