

**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614805 14
GTIN	4062406649579
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiočių aukštis h_1	6,4 mm
Kilpos aukštis h_2	9,3 mm
Rakto dydis	14 mm
Žiaunų plotis b	30,4 mm
Žiedo $\varnothing D$	28,4 mm
Rakto ilgis L	192 mm
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliarakčiai

