

**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614805 22
GTIN	4062406649647
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Rakto dydis	22 mm
Rakto ilgis L	273 mm
Kilpos aukštis h_2	13,7 mm
Žiedo $\varnothing D$	41,9 mm
Žiočių aukštis h_1	9,4 mm
Žiaunų plotis b	46,4 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliarakčiai

