



## Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 15mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	614805 15
GTIN	4062406649586
Produktų klasė	62A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

### Techninis aprašymas

Žiočių aukštis $h_1$	6,9 mm
Žiaunų plotis $b$	34,4 mm
Rakto ilgis $L$	207 mm
Žiedo $\varnothing D$	31,4 mm
Kilpos aukštis $h_2$	10,5 mm
Rakto dydis	15 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliarakčiai

