

**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614805 27
GTIN	4062406649661
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis	27 mm
Rakto ilgis L	358 mm
Žiaunų plotis b	56,4 mm
Žiedo Ø D	52,7 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Kilpos aukštis h <sub>2</sub>	15,4 mm
Žiočių aukštis h <sub>1</sub>	10,8 mm
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliarakčiai

