

**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 18mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614805 18
GTIN	4062406649616
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	223 mm
Žiedo Ø D	33,4 mm
Kilpos aukštis h ₂	10,8 mm
Žiaunų plotis b	38,4 mm
Žiočių aukštis h ₁	7,4 mm
Rakto dydis	18 mm
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliarakčiai

