

**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614805 30
GTIN	4062406649678
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Žiaunų plotis b	62,4 mm
Žiedo Ø D	59,7 mm
Žiočių aukštis h ₁	11,4 mm
Kilpos aukštis h ₂	16,6 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto dydis	30 mm
Rakto ilgis L	403 mm
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliarakčiai

