

HOLEX**Veržliaraktis/terkšlinis veržliaraktis perjungiami, lenkti 15° kampu, Rakto dydis: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614828 12
GTIN	4062406649760
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Žiedo Ø D	26,4 mm
Žiaunų plotis b	27,9 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiočių aukštis h ₁	6 mm
Rakto ilgis L	179 mm
Kilpos aukštis h ₂	9,2 mm
Rakto dydis	12 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terklė	taip
Produkto rūšis	Veržliarakčiai