

**HOLEX****Veržliaraktis/terkšlinis veržliaraktis perjungiami, lenkti 15° kampu, Rakto dydis: 9mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614828 9
GTIN	4062406649739
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Rakto dydis	9 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Žiočių aukštis $h_1$	5 mm
Žiaunų plotis $b$	21,9 mm
Kilpos aukštis $h_2$	7,6 mm
Žiedo $\varnothing D$	20,9 mm
Rakto ilgis $L$	153 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terklė	taip
Produkto rūšis	Veržliarakčiai