

**HOLEX****Veržliaraktis/terkšlinis veržliaraktis perjungiami, lenkti 15° kampu, Rakto dydis: 7mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 614828 7      |
| GTIN             | 4062406649715 |
| Produktų klasė   | 62A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Žiočių aukštis $h_1$  | 4,6 mm                  |
| Kilpos aukštis $h_2$  | 6,9 mm                  |
| Rakto ilgis L         | 135 mm                  |
| Rakto dydis           | 7 mm                    |
| Žiaunų plotis b       | 18,4 mm                 |
| Raktų dydžių matmenys | metrais                 |
| Žiedo $\varnothing D$ | 17,4 mm                 |
| Žiedo padėtis         | 15 laipsniai            |
| Dantų skaičius        | 72                      |
| Suveikimo kampas      | 5 laipsniai             |
| Medžiaga              | Chromo vanadžio plienas |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Paviršius          | matinis chromuotas |
| Perjungiamo terklė | taip               |
| Produkto rūšis     | Veržliarakčiai     |