

**HOLEX****Veržliaraktis/terkšlinis veržliaraktis perjungiami, lenkti 15° kampu, Rakto dydis: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614828 14
GTIN	4062406649784
Produktų klasė	62A

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

Rakto ilgis L	192 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto dydis	14 mm
Žiočių aukštis $h_1$	6,4 mm
Žiaunų plotis b	30,4 mm
Kilpos aukštis $h_2$	9,3 mm
Žiedo $\varnothing$ D	28,4 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terklė	taip
Produkto rūšis	Veržliarakčiai