

**HOLEX****Veržliaraktis/terkšlinis veržliaraktis perjungiami, lenkti 15° kampu, Rakto dydis: 11 mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 614828 11     |
| GTIN             | 4062406649753 |
| Produktų klasė   | 62A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

**Techninis aprašymas**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Žiedo Ø D                     | 22,9 mm                 |
| Žiočių aukštis h <sub>1</sub> | 5,4 mm                  |
| Rakto ilgis L                 | 166 mm                  |
| Žiaunų plotis b               | 23,9 mm                 |
| Rakto dydis                   | 11 mm                   |
| Kilpos aukštis h <sub>2</sub> | 8,2 mm                  |
| Raktų dydžių matmenys         | metrais                 |
| Žiedo padėtis                 | 15 laipsniai            |
| Dantų skaičius                | 72                      |
| Suveikimo kampas              | 5 laipsniai             |
| Medžiaga                      | Chromo vanadžio plienas |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Paviršius          | matinis chromuotas |
| Perjungiamo terklė | taip               |
| Produkto rūšis     | Veržliarakčiai     |