



Veržliarakčių/kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys krepšyje perjungiami, lenkti 15° kampu, Raktų skaičius: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	614838 10
GTIN	4062406649852
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Praktiškame medžiaginiame suvyniojamame dėkle.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 raktą Nr. 614828 dyd. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	10
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys	metrais

Perjungiamo terškšlė	taip
Produkto rūšis	Veržliarakčiai

Priedai

Veržliaraktis/terškšlinis veržliaraktisperjungiami, lenkti 15° kampu Rakto dydis 8 mm	614828 8
Veržliaraktis/terškšlinis veržliaraktisperjungiami, lenkti 15° kampu Rakto dydis 9 mm	614828 9
Veržliaraktis/terškšlinis veržliaraktisperjungiami, lenkti 15° kampu Rakto dydis 10 mm	614828 10
Veržliaraktis/terškšlinis veržliaraktisperjungiami, lenkti 15° kampu Rakto dydis 11 mm	614828 11
Veržliaraktis/terškšlinis veržliaraktisperjungiami, lenkti 15° kampu Rakto dydis 13 mm	614828 13
Veržliaraktis/terškšlinis veržliaraktisperjungiami, lenkti 15° kampu Rakto dydis 14 mm	614828 14
Veržliaraktis/terškšlinis veržliaraktisperjungiami, lenkti 15° kampu Rakto dydis 16 mm	614828 16
Veržliaraktis/terškšlinis veržliaraktisperjungiami, lenkti 15° kampu Rakto dydis 17 mm	614828 17
Veržliaraktis/terškšlinis veržliaraktisperjungiami, lenkti 15° kampu Rakto dydis 18 mm	614828 18
Veržliaraktis/terškšlinis veržliaraktisperjungiami, lenkti 15° kampu Rakto dydis 19 mm	614828 19