

HOLEX**Veržliarakčių/kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys krepšyje perjungiami, lenkti 15° kampu, Raktų skaičius: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614838 5
GTIN	4062406649845
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abėjose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Praktiškame medžiaginiame suvyniojamame dėkle.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 raktą Nr. 614828 dyd. 8; 10; 13; 16; 17.

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	5
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys	metrais
Perjungiamo terkšlė	taip
Produkto rūšis	Veržliarakčiai

Priedai

Veržliaraktis/terkšlinis veržliaraktisperjungiami, lenkti 15° kampu Rakto dydis 8 mm	614828 8
Veržliaraktis/terkšlinis veržliaraktisperjungiami, lenkti 15° kampu Rakto dydis 10 mm	614828 10
Veržliaraktis/terkšlinis veržliaraktisperjungiami, lenkti 15° kampu Rakto dydis 13 mm	614828 13
Veržliaraktis/terkšlinis veržliaraktisperjungiami, lenkti 15° kampu Rakto dydis 16 mm	614828 16
Veržliaraktis/terkšlinis veržliaraktisperjungiami, lenkti 15° kampu Rakto dydis 17 mm	614828 17