

HOLEX**Veržliaraktis/terkšlinis veržliaraktis perjungiami, lenkti 15° kampu, Rakto dydis: 19mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614828 19
GTIN	4062406649838
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	242 mm
Kilpos aukštis h_2	11,4 mm
Žiočių aukštis h_1	7,7 mm
Rakto dydis	19 mm
Žiaunų plotis b	41,9 mm
Žiedo $\varnothing D$	35,4 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terklė	taip
Produkto rūšis	Veržliarakčiai