

HOLEX**Veržliaraktis/terkšlinis veržliaraktis perjungiami, lenkti 15° kampu, Rakto dydis: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614828 16
GTIN	4062406649807
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Žiaunų plotis b	34,4 mm
Žiedo Ø D	31,4 mm
Rakto dydis	16 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto ilgis L	207 mm
Kilpos aukštis h ₂	10,5 mm
Žiočių aukštis h ₁	6,9 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terklė	taip
Produkto rūšis	Veržliarakčiai