



Apsauginė mova su žarnos jungtimi, aliuminė, Žarnos jungties vidinis Ø: 6 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080156 6
GTIN	4047322348546
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

Apsauginė mova su mygtuku NW 7,2. Jį paspaudus, išleidžiamas slėgis ir movą galima be triukšmo nuimti.

Standartas:

Die Sicherheitsversion entspricht ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Techninis aprašymas

Žarnos jungties vidinis Ø	6 mm
---------------------------	------