

Garant**Rupiojo apdirbimo freza HSS-Co8, be dangos, Ø k12 DC: 14mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 192600 14 |
| GTIN | 4045197107015 |
| Produktų klasė | 11W |

Aprašymas**Modelis:**

Frezos briaunos su iššlifuotiems drožialaužiais grioveliais. Frezos dantis galima pagaląsti nekeičiant profilio.

Iki dyd. 20 priekinių briaunų geometrija vertikaliai įsigilinimui.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------------------------------------|
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 14 mm |
| Pastūma f _z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ² | 0,021 mm |
| Dantų skaičius Z | 4 |
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,5 mm |
| Koto Ø D _s | 12 mm |
| Bendras ilgis L | 83 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 26 mm |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai |
| Kotas | DIN 1835 B su h6 |
| Tolerancija Nominalusis Ø | k12 |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai |
| Danga | be dangos |

| | |
|---------------------|---|
| Ašmenys | HSS Co 8 |
| Norma | DIN 844 B |
| Frezos profilis | NR |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 83 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 30 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 25 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 25 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 12 m/min | P |
| Ketus (G) | ribotai tinka | 23 m/min | K |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |