

Garant**Rupiojo apdirbimo freza HSS-PM, TiAlN, Ø js14 DC: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	192541 20
GTIN	4045197547644
Produktų klasė	11W

Aprašymas**Modelis:**

Frezos briaunos su iššlifuoti drožlialaužiais grioveliais. Priekinių briaunų geometrija vertikaliai įsigilinimui.

- **Platūs, tiksliai šlifuoti drožlialaužiai grioveliai.**
- **Specialus pjovimo kampas aliuminio ir spalvotųjų metalų apdirbimui.**

Užtikrina maksimalų apdirbimo našumą.

Privalumai:

Platūs sraigtiniai grioveliai pritaikyti **našiam pjovimui**.

Techninis aprašymas

Kampų nuožulos plotis prie 45°	1 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,08 mm
Dantų skaičius Z	3
Pjovimo briaunos Ø D_c	20 mm
Koto Ø D_s	20 mm
Bendras ilgis L	141 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	75 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	js14

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	36 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS PM
Norma	DIN 844 B
Frezos profilis	WR
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	138 m/min	N
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	23 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		