

Garant

VHM gręžimo plėstuvai su piramidine viršūne DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m7: 10,051-Xmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	122797 10,051-X
GTIN	4062406653903
Produktų klasė	11P

Aprašymas

Modelis:

Toleruojamų kiaurymių gamybai plienuose arba trumpadrožlėse medžiagose. **Patikimas pilnas apdirbimas** be atskiro centravimo ir be vėlesnio plėtimo proceso. Žymiai patobulintas savaiminis centravimas dėl **papildomo piramidės galo**, užtikrinančio optimalų išgręžtos kiaurymės apvalumą ir matmenų tolerancijos tikslumą. Dvi gręžimo briaunos ir keturios plėtimo briaunos užtikrina kokybišką kiaurymės sienelių paviršiaus apdailą.

Tolerancijos duomenys:

H7: modelis H7 kiaurymės tolerancija.

+/- 0,003 mm: gamyklinė ir pjovimo briaunų tolerancija nominaliam Ø D_c.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB:** užsakyti **Nr. 122797 + 129100HB**.

Forma **HE:** užsakyti **Nr. 122797 + 129100HE**. Minimalus užsakymo kiekis: 5 vnt.

Tiekimo terminas: 6 darbo savaitės

Gamyba pagal kliento poreikius: atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės gražinti. Pristatoma ± 10% (mažiausiai 1 vienetas).

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Norma	Gamykliniai standartai
Bendras ilgis L	118 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	71 mm

Koto $\varnothing D_s$	12 mm
\varnothing ribos	10,051 - 12,05 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Modelis	5xD
Smailas kampas	140 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	taip, su 25 bar
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	90 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Ketus (G)	tinka	90 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	tinka		
Oras	tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB	129100 HB
Koto šlifavimas Tipas HE	129100 HE