

HOLEX**Cilindriniai magnetai 2 vnt. rinkinys, AlNiCo, Ø × ilgis: 10X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085936 10X30
GTIN	4045197372703
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

- Cilindrinės formos, vienodi poliai pažymėti įpjovomis.
- Magneto medžiaga atspari temperatūrai iki 550 °C (dažyta iki 100 °C).
- Strypinis magnetus galima prailginti, sudėjus kelis vieną šalia kito.

Techninis aprašymas

Ilgis	30 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	550 °C
Ø	10 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	AlNiCo
Produkto rūšis	Strypinis magnetas