

Garant**PKD freza su vidiniu aušinimu tiesus pjūvis, PKD, Ø h10 DC: 16mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 209610 16 |
| GTIN | 4045197478078 |
| Produktų klasė | 11Y |

Aprašymas**Modelis:****Aukštos kokybės PKD freza** atitinka **aukščiausius reikalavimus** apdirbant **GFK, CFK** ir **grafitą**.**Ašies kampas**

Tiesus pjūvis universaliam naudojimui.

Vidinis aušinimas: taip

Tolerancija Nominalusis Ø: h10

Dantų skaičius Z: 2

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas: DIN 6535 HA su h6

Dantų skaičius Z: 2

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 20 mmDarbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu: 30 mmSužeminto koto Ø D_1 : 15 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

Koto Ø D_s : 16 mm**Techninis aprašymas**

| | |
|---|---------|
| Pastūma f_z grioveliams frezuoti grafite | 0,15 mm |
| Pastūma f_z grioveliams frezuoti GFK CFK | 0,1 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D_c | 16 mm |
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 mm |
| Sužeminto koto Ø D_1 | 15 mm |
| Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu | 30 mm |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Dantų skaičius Z | 2 |
| Koto $\varnothing D_s$ | 16 mm |
| Bendras ilgis L | 125 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 20 mm |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Tolerancija Nominalusis \varnothing | h10 |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai |
| Danga | PKD |
| Ašmenys | PKD |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Darbinis plotis a_e frezuojant | Griovelio pjovimo gylis $1 \times D$ |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Spalvinis žymėjimas | juoda |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|
| Aliuminis | tinka | 2400 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 2000 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 1500 m/min | N |
| PMMA, akrilas | tinka | 1000 m/min | N |
| PE-HD | tinka | 900 m/min | N |
| PA 66 | tinka | 900 m/min | N |
| PEEK | tinka | 800 m/min | N |
| PVDF GF20 | tinka | 1200 m/min | N |
| POM GF25 | tinka | 1200 m/min | N |

| | | | |
|------------------------|-------|------------|---|
| PA 66 GF30 | tinka | 1000 m/min | N |
| PEEK GF30 | tinka | 1000 m/min | N |
| PTFE CF25 | tinka | 1000 m/min | N |
| PEEK CF30 | tinka | 800 m/min | N |
| Kompozicinės medžiagos | tinka | | |
| MMC | tinka | 400 m/min | N |
| GFK | tinka | 500 m/min | N |
| CFK | tinka | 500 m/min | N |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |
| Paslaugos | | | |

Koto užgalandimas karštojo užspaudimo patronui su apsaugine funkcija Įrankio koto Ø 16 mm

SZ2025 16

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB