

## Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, Neodimis, Ø: 13mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085924 13
GTIN	2050001737748
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

- Atsparus temperatūrai iki maks. 80 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš neodimio.
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 - 6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

#### Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

#### Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

### Techninis aprašymas

Sriegio įvorė	taip
Nominalioji sukibimo jėga	60 N
Ø	13 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	80 °C
Sriegis	M3 mm
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Aukštis	4,5 mm
Svoris	7,5 g

Aukštis su sriegiu	11,5 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

---

## Priedai

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu 10 vnt. Sriegis M3	085921 M3
--	-----------