

HOLEX**Pjovimo diskas smulkiadantis, Ø × storis: 275X2,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	177050 275X2,5
GTIN	4045197095411
Produktų klasė	12T

Aprašymas**Modelis:**

Tikslus ir kokybiškas įrankis už patrauklią kainą. **Prie oksiduoto paviršiaus** drožlės kimba mažiau.

Paskirtis:

Lėtaeigėms staklėms (maždaug 50 aps./min). **Dantų žingsnis t:** (dantų forma).

Pastaba:

- **Nerūdijančiajam plienui (pvz., V2A) svarbu tinkamas pjovimo greitis ir tepimas (žr. duomenis žinyne „Metalų apdirbimas pjovimu“, Nr. 110020).**
- **Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50%, nei leistinos pagal DIN 1840.**

Ašmenys: HSS

Storis: 2,5 mm

Kiaurymės Ø: 40 mm

Dantų skaičius Z: 220

Dantų žingsnis t: 4 mm

Tvirtinimo kiaurymių skaičius: 2; 4

Tvirtinimo kiaurymės Ø: 8; 12 mm

Techninis aprašymas

Storis	2,5 mm
Kiaurymės Ø	40 mm
Ø	275 mm
Dantų žingsnis t	4 mm
tinka šių gamintojų staklėms	Eisele
tinka šių gamintojų staklėms	Trennjäger
Dantų skaičius Z	220
Tvirtinimo kiaurymės Ø	8; 12 mm
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas	55; 64 mm
Tvirtinimo kiaurymių skaičius	2; 4
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	800 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	600 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	37 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	20 m/min	P
Ketus (G)	tinka	27 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	400 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		