

**Garant****Rupiojo apdirbimo freza HSS-Co8, be dangos, Ø k12 DC: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	192600 8
GTIN	4045197106957
Produktų klasė	11W

**Aprašymas****Modelis:**

**Frezos briaunos su iššlifuotiems drožialaužiais grioveliais.** Frezos dantis galima pagaląsti nekeičiant profilio.

Iki dyd. 20 priekinių briaunų geometrija vertikaliai įsigilinimui.

**Techninis aprašymas**

Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,5 mm
Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,09 mm
Dantų skaičius Z	4
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	8 mm
Koto Ø $D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	69 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	19 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	k12
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	be dangos

Ašmenys	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Frezos profilis	NR
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	83 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	12 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	23 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		