

HEDI

Pneumatinis 1/4 colio smūginis suktuvas, Naudingasis žarnos ilgis: 20m



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080060 20
GTIN	4003644006632
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

Pramoninis žarnų būgnas iš lakštinio plieno su ergonomiška rankena, tvirtai stovintis, sukimo rankena su guoliais ir stabdžiu. Žarnos vidinis $\varnothing = 9$ mm; darbinis slėgis iki 12 bar.

Techninis aprašymas

Žarnos vidinis \varnothing	9 mm
Korpuso medžiaga	Lakštinis plienas
maksimalus darbinis slėgis	12 bar
naudingasis žarnos ilgis	20 m
Produkto rūšis	Žarnų vyniotuvas

Priedai

Pneumatinis žarnų būgnas 1/4 colio, be žarnos Tipas LEER

080065 LEER