

**Garant****Rupiojo apdirbimo freza HSS-PM, TiAlN, Ø js14 DC: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	192541 10
GTIN	4045197547538
Produktų klasė	11W

**Aprašymas****Modelis:**

**Frezos briaunos su iššlifuoti drožlialaužiais grioveliais.** Priekinių briaunų geometrija vertikaliai įsigilinimui.

- **Platūs, tiksliai šlifuoti drožlialaužiai grioveliai.**
- **Specialus pjovimo kampas aliuminio ir spalvotųjų metalų apdirbimui.**

Užtikrina maksimalų apdirbimo našumą.

**Privalumai:**

Platūs sraigtiniai grioveliai pritaikyti **našiam pjovimui**.

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose	0,04 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,5 mm
Pjovimo briaunos Ø $D_c$	10 mm
Dantų skaičius Z	3
Koto Ø $D_s$	10 mm
Bendras ilgis L	95 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	45 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kotas	DIN 1835 B su h6
Tolerancija Nominalusis Ø	js14

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	36 laipsniai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS PM
Norma	DIN 844 B
Frezos profilis	WR
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	138 m/min	N
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	23 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		