



Pjovimo diskas stambiadantis, Ø × storis: 275X2,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

177450 275X2,5

GTIN

Produktų klasė

12T

Aprašymas

Modelis:

Tikslus ir kokybiškas įrankis už patrauklią kainą. **Prie oksiduoto paviršiaus** mažiau prilimpa drožlės.

Paskirtis:

Lėtaeigėms staklėms (maždaug 50 aps./min). **Dantų žingsnis t:** (dantų forma)

Pastaba:

- **Nerūdijančiajam plienui (pvz., V2A) svarbu tinkamas pjovimo greitis ir tepimas (žr. duomenis žinyne „Metalų apdirbimas pjovimu“, Nr. 110020).**
- **Radialinio ir galinio mušimo paklaidos yra žymiai mažesnės, kai kada iki 50%, nei leistinos pagal DIN 1840.**

Techninis aprašymas

Tinka šių gamintojų staklėms

Eisele

Tinka šių gamintojų staklėms

Trennjäger

Ø

275 mm

Kiaurymės Ø

40 mm

Storis	2,5 mm
Dantų žingsnis t	8 mm
Dantų skaičius Z	110
Tvirtinimo kiaurymių skaičius	2; 4
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas	55; 64 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	8; 12 mm
Ašmenys	HSS
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Pjovimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	800 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	600 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	37 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	22 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	20 m/min	P
Ketus (G)	tinka	27 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	400 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		